

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.738

## TX CableNet ađ panoları

Durum: 01.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.738 - TX CableNet ağ panoları havalandırmalı kapılar ile

Yeni bir kablo yönetimi düzeyi: TX CableNet, yılların deneyimini, işlevsellik ve kalite açısından tüm gereksinimleri karşılayan, özelleştirilmiş iç montaj için hazırlanmış bir BT Rack'inde birleştirir.



## Özellikleri

Model numarası	TX 7888.738
Dizayn	2. nesil sökülebilir havalandırmalı yan panelli
Fayda	Yeni tavan sacı konsepti: dolapların kablolamasında tüm dolap hacminin optimize edilmiş kullanımı ve ayrıca isteğe bağlı bir fan modülünün entegrasyonu Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti Hızlı erişim için vidalı yan paneller 19" profil rayları, önde ve arkada, derinlik ayarlı Sökülebilme imkanı Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
Malzeme	Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 1,2 mm 19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm

# Özellikleri

Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Önde havalandırmalı kapı ve arkada arka kapılı pano Dolap iskeleti, sökülebilir, önde ve arkada 19" profil raylı Yan duvarlar Vidalanmış çatı sacı, dolabın tüm derinliği boyunca her iki tarafta gizli kablo girişi ve ortasında bir fan modülünün kolay entegrasyonu için gizli çıkıntı ile.
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	445 mm
19" sabitleme	sökülebilir
Dizayn	yan panelli
Design doors	havalandırmalı
Arka kapı tasarımı	Çelik sac kapı, tek parçalı havalandırmalı
Ön kapı tasarımı	Çelik sac kapı, tek parçalı havalandırmalı Delikli sac oranında boş alan yaklaşık % 78
Taşıma kapasitesi	5000 N
Yük kapasitesi (statik)	500 kg
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	104,5 kg
Brüt ağırlık	114,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499

## Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27180207

---

Ürün açıklaması

TX CableNet, cam kapılı, tavan plakalı, yan paneller, 19" profil rayları, sökülebilir pano, GYD: 800x2000x800 mm, RAL 7035

## Onaylar

---

Onaylar

UL + C-UL (listed)

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi