

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.892

TE 8000 ađ dađıtım panoları

Durum: 05.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.892 - TE 8000 ađ dađıtım panoları havalandırmalı

Deđiřken derinlikli 482,6 mm (19") montaj çerçevesi parçalanabilir IT pano sistemi.

Özellikleri

Model numarası	TE 7888.892
Fayda	Çerçevesiz En uygun erişebilirlik Demontedir ve kolay kurulur Kapı dayanađı deđiřtirilebilir
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Montaj çerçevesi: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kendinden destekli 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, derinliđi deđiřtirilebilir Havalandırmalı çelik sac kapı (delik sac kısmında boş alan > %67), önde tasarım kulp, 130° menteřeli, güvenlik kilidi 3524 E Havalandırmalı çelik sac kapı (delik sac kısmında boş alan > %67), arkada 130° menteřeli, güvenlik kilidi 3524 E Azami boşluklu taban çerçevesi (isteđe bađlı olarak modül saclarıyla donatmak için) Kablo giriři için örtülü çıkıntı ve opsiyonel fan için tavan sacı 4 tesviye ayađı, M10 (opsiyon) 4 mesafe civatası, 20 mm, tavan sacını kaldırmak için (opsiyon) Birleřtirme seti
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Yükseklik birimleri	42 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	80 mm / 130 mm

Özellikleri

Teslimattaki seviyeler arası mesafe	745 mm
Taşıma kapasitesi	7.000 N
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 20
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	78 kg
Brüt ağırlık	81 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x1000 mm, 42 U, vented, without side panels

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------