

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7955.131**

**PDU uluslararası, temel model**

Durum: 03.03.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.131 - PDU uluslararası, temel model

Farklı varyasyonlarda IT rack elektrik dağılım ünitesi. CEE giriş konnektörlü (16 A/32 A) ve C13 ve C19 çıkışlı. 3,7 kW ile 22 kW arasında dağıtım gücü.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7955.131
Dizayn	PDU Basic
Ürün açıklaması	IT ortamı için sağlam, kompakt temel akım dağıtımı. Kompakt PDU sayesinde her IT racki kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar.
Malzeme	Alüminyum profil, siyah eloksallı
Ölçüler	Genişlik: 44 mm Derinlik: 62 mm Uzunluk: 845 mm
Priz sayısı ve tipi	18 x C13 / 3 x C19
Prizler	18 x Soğuk cihaz soketi C13 3 x Soğuk cihaz soketi C19
Nominal akım (maks.)	16 A
Beslemeler	Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 3~
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Elektriksel bağlantı türü	CEE
Direktifler	2014/30/AB sayılı EMU direktifi 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar	EN 60950-1
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C

# Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT: $\geq 1.200$ mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,245 kg
Brüt ağırlık	3,445 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Ürün açıklaması	DK PDU, basic, 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19