

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7955.135**

**PDU uluslararası, temel model**

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.135 - PDU uluslararası, temel model

Farklı varyasyonlarda IT rack elektrik dağılım ünitesi. CEE giriş konnektörlü (16 A/32 A) ve C13 ve C19 çıkışlı. 3,7 kW ile 22 kW arasında dağıtım gücü.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7955.135
Dizayn	PDU Basic
Ürün açıklaması	IT ortamı için sağlam, kompakt temel akım dağıtımı. Kompakt PDU sayesinde her IT racki kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar.
Malzeme	Alüminyum profil, siyah eloksallı
Ölçüler	Genişlik: 44 mm Derinlik: 62 mm Uzunluk: 1.405 mm
Priz sayısı ve tipi	42 x C13
Prizler	42 x Soğuk cihaz soketi C13
Nominal akım (maks.)	16 A
Beslemeler	Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 3~
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Elektriksel bağlantı türü	CEE
Direktifler	2014/30/AB sayılı EMU direktifi 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar	EN 60950-1
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT: ≥ 1.800 mm

# Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,5 kg
Brüt ağırlık	4,7 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Ürün açıklaması	PDU Basic 16A/3P CEE 42xC13