

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.201

PDU uluslararası, ölçümlü model

Durum: 21.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.201 - PDU uluslararası, ölçümlü model

Faz veya besleme başına enerji ölçümlü kompakt elektrik dağıtımı. Komple IT rackının güç ihtiyacı üzerine hızlı genel bakış. Dağıtım gücü 22 kW'ye kadar

Özellikleri

Model numarası	DK 7955.201
Dizayn	PDU, metered
Ürün açıklaması	Faz başına enerji ölçümü, yani bütün bir IT rackın güç ihtiyacı. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel güç dağıtımı ile donatılabilir. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar - TS-IT rackına aletsiz monte edilir. OLED ekranı, enerji tüketimini görüntüler. Entegre bir web sunucusu, kapsamlı kullanıcı yönetimi ile doğrudan ağ bağlantısı sağlar. Yedekli güç beslemesi, bütün fazlar ve ilave olarak mevcut bir Power-over-Ethernet ağı üzerinden gerçekleşir. PDU, kapsamlı izleme fonksiyonları sunar. %1'lik bir ölçüm hassasiyeti ile yüksek güvenilirlik sağlanır.
Malzeme	Alüminyum profil, siyah eloksallı
Ölçüler	Genişlik: 44 mm Derinlik: 62 mm Uzunluk: 710 mm
Priz sayısı ve tipi	12 x C13
Prizler	12 x Soğuk cihaz soketi C13
Nominal akım (maks.)	16 A
Beslemeler	Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 1~
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Elektriksel bağlantı türü	C20
Direktifler	2014/30/AB sayılı EMU direktifi 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar	EN 60950-1
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...45 °C

Özellikleri

Hava nemi (yoğuşmayan)	10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT: ≥ 1.200 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1.9
Brüt ağırlık	3
Gümrük tarifesi numarası	85366990
EAN	4028177685277
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604