

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.236

PDU uluslararası, ölçümlü model

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.236 - PDU uluslararası, ölçümlü model

Faz veya besleme başına enerji ölçümlü kompakt elektrik dağıtımı. Komple IT rackının güç ihtiyacı üzerine hızlı genel bakış. Dağıtım gücü 22 kW'ye kadar

Özellikleri

Model numarası	DK 7955.236
Dizayn	PDU, metered
Ürün açıklaması	Faz başına enerji ölçümü, yani bütün bir IT rackın güç ihtiyacı. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel güç dağıtımı ile donatılabilir. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar - TS-IT rackına aletsiz monte edilir. OLED ekranı, enerji tüketimini görüntüler. Entegre bir web sunucusu, kapsamlı kullanıcı yönetimi ile doğrudan ağ bağlantısı sağlar. Yedekli güç beslemesi, bütün fazlar ve ilave olarak mevcut bir Power-over-Ethernet ağı üzerinden gerçekleşir. PDU, kapsamlı izleme fonksiyonları sunar. %1'lik bir ölçüm hassasiyeti ile yüksek güvenilirlik sağlar.
Malzeme	Alüminyum profil, siyah eloksallı
Ölçüler	Genişlik: 44 mm Derinlik: 62 mm Uzunluk: 2.050 mm
Priz sayısı ve tipi	48 x C13
Prizler	48 x Soğuk cihaz soketi C13
Nominal akım (maks.)	32 A
Beslemeler	Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 3~
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Elektriksel bağlantı türü	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6
Direktifler	2014/30/AB sayılı EMU direktifi 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi

Özellikleri

Normlar	EN 60950-1
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT: ≥ 2.200 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	7,1 kg
Brüt ağırlık	8 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Ürün açıklaması	DK PDU ölçülebilir, 32A/3P CEE 48xC13