

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU UK, temel model

Durum: 23.08.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU UK, temel model

Kompakt yapı şekli TS IT ağ ve sunucu panolarının Zero-U-Space'ine hızlı monte edilmesini sağlar. CEE fişli (16 A/32 A), BS 1363 (UK) çıkışlı giriş. 3,7 kW ile 22 kW arasında dağıtım gücü.

Özellikleri

Model No.	DK 7955.510
Ürün açıklaması	IT ortamı için sağlam, kompakt temel akım dağıtımı. Kompakt PDU sayesinde her IT racki kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar.
Malzeme	Alüminyum profil, siyah eloksallı
Ölçüler	Genişlik: 44 mm Derinlik: 62 mm Uzunluk: 440 mm
Priz sayısı ve tipi	6 x C13 / 1 x C19
Prizler	6 x GB (tip G, BS 1363)
Nominal akım (maks.)	13 A
Beslemeler	Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 1~
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Elektriksel bağlantı türü	UK
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT: ≤ 800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1.24
Brüt ağırlık	1.42
Gümrük tarifesi numarası	85366990

Özellikleri

EAN	4028177685024
-----	---------------

ECLASS 8.0	27142604
------------	----------