

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.143 PDU basic

Durum: 11.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.143 - PDU basic

High-End IT-Rack güç dağıtımı: IT ortamı için kompakt temel güç dağıtımına sahip sağlam PDU.



## Özellikleri

Model numarası	DK 7979.143
Ürün açıklaması	Kompakt basic güç dağıtımı. PDU basic sayesinde her IT kasası kolayca profesyonel bir güç dağıtımı ile donatılabilir. PDU dizaynına bağlı olarak 19" düzleminde yatay montaj veya dikey montaj mümkündür (Sıfır-U mesafesi dahil).
Fayda	Dikey montajda, Rittal VX IT veya TS IT panoda sıfır-U mesafesine aletsiz olarak sabitlenebilir Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz) VX IT için aletsiz montaj seti
Malzeme	Alüminyum haddelenmiş profil, anodize Yuvalar: plastik
Teslimat kapsamı	IEC C14, C20 konnektörler için konnektör kilidi Montaj malzemeleri dahil
Opsiyonlar	Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir Farklı pano renkleri mümkün
Ölçüler	Genişlik: 44 mm Derinlik: 70 mm Uzunluk: 1.895 mm

# Özellikleri

Priz sayısı ve tipi	48 x C13
Nominal çalışma gerilimi	400 V (AC)
Nominal akım (maks.)	32 A
Nominal güç	22 kW
Beslemeler	Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 3~
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Elektriksel bağlantı türü	CEE
Direktifler	2014/30/AB sayılı EMU direktifi 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...50 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-20 °C...70 °C
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 2.000 mm Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: ≥ 2.200 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	5,5 kg
Brüt ağırlık	6,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Ürün açıklaması	PDU basic 32A/3P CEE 48xC13, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1895x70 mm, IEC 60 320: 48 x C13

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi