


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.615 PDU local metered

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.615 - PDU local metered

Tüketim verilerinin yerel ölçümü ile üst düzey güç dağıtımı - modern sunucu rackları ve Colocation bilgi işlem merkezleri için son derece uygundur.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7979.615
Dizayn	Mavi
Ürün açıklaması	Yerel enerji ölçümlü PDU, faz başına bir ekranla (toplamda iki ekran) donatılarak, Colocation veri merkezinde fazın daha iyi kullanılmasını sağlıyor.
Fayda	Akım (A); güç (kW); gerilim (V); frekans (Hz); enerji (kWh), faz açısı (°) entegre ölçümü Ölçme hassasiyeti $\pm$ %2
Teknik özellikler	Tüm fazlarda hataya dayanıklı PDU güç kaynağı yedeklemesi Bağlantı kablosu, fişli, 3 m, H05VV-F3G4 mm <sup>2</sup> Gerilim V, akım A, frekans Hz LCD ekran
Çalışma şekli	Faz veya besleme başına ölçüm
Malzeme	Alüminyum, boyalı, Mavi, RAL 5010 benzeri Kapak: Plastik PA 6 GF30, siyah, RAL 9005 benzeri
Teslimat kapsamı	Yerel ölçümlü PDU, 32 A, 1 fazlı, mavi 2 montaj dirseği
Measurement functions, description	Faz veya besleme başına ölçüm
Ölçüler	Genişlik: 44 mm Derinlik: 47 mm Uzunluk: 1.308 mm
Priz sayısı ve tipi	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19

# Özellikleri

Prizler	24 x C 13 6 x C 19 2 kutuplu, topraklamalı, siyah
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 50 Hz/60 Hz
Nominal akım (maks.)	32 A
Nominal güç	7,4 kW
Beslemeler	Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 1~
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Elektriksel bağlantı türü	CEE
Direktifler	EMC direktifi 2014/30 / EU 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-5 °C...60 °C
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: $\geq 1.800$ mm Pano tipi: TX Colocation Rack: $\geq 1.800$ mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,5 kg
Brüt ağırlık	3,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606
Ürün açıklaması	Yerel enerji ölçümüne sahip PDU, mavi versiyon, 24x C13, 6x C19, koruyucu kontaklı 2 kutuplu, siyah, GYD: 44 x 1308 x 47 mm

# Onaylar

---

Onaylar

Cyber Security Certificate