

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.722

Tip 3 aşırı gerilim koruma modülü

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.722 - Tip 3 aşırı gerilim koruma modülü

Pano çerçevesine sabitlemek için sinyal kontaklı terminal koruması (tip 3) için dayanıklı aşırı gerilim koruma modülü. Modüller, hassas donanımı korumak için kullanılır ve aşırı gerilim koruma zincirindeki üçüncü veya son seviyeyi temsil eder. Ek olarak, bina tesisatında veya güç dağıtım panosunda başka tip 1 ve tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları bulunmalıdır.

Özellikleri

Model numarası	DK 7979.722
Dizayn	Aşırı gerilim koruması tip 3
Ürün açıklaması	Pano çerçevesine sabitlemek için sinyal kontaklı terminal koruması (tip 3) için dayanıklı aşırı gerilim koruma modülü. Modüller, hassas donanımı korumak için kullanılır ve aşırı gerilim koruma zincirindeki üçüncü veya son seviyeyi temsil eder. Ek olarak, bina tesisatında veya güç dağıtım panosunda başka tip 1 ve tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları bulunmalıdır.
Fayda	Bağlantıya ve kullanıma hazır kablolu aşırı gerilim koruma çözümü Üniversal kullanım Yüksek kullanılabilirlik - parafudrlar, bir arıza durumunda enerji beslemesini kesintiye uğratmadan değiştirilebilir Koruma modülleri için geçmeli sistem aracılığıyla bakımı kolay tasarım 16 A / 32 A faz akımı, 1 veya 3 fazlı versiyonlar Bağlantı kablosu ve CEE konektörlü modeller TN-S ağlarında kullanıma hemen hazır Bağlantı yolları L/N ve N/PE Doğrudan parafudrda optik durum kontrolü İletim için gerilimsiz sinyal kontağı üzerinden durum raporu, örn. bina kontrol teknolojisinde Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
Malzeme	Alüminyum haddelenmiş profil, anodize
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Nominal güç	7,4 kW
Elektriksel bağlantı türü	CEE fişli / bağlantılı

Özellikleri

Nominal akım (maks.)	32 A
Direktifler	2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi EMC direktifi 2014/30 / EU
Normlar	IEC 61 643-11 EN 61 643-11
Ölçüler	Genişlik: 44 mm Yükseklik: 75 mm Uzunluk: 250 mm
Bağlantı Giriş kablosu (tip/ uzunluk)	H05VV-F3G4.0, 1 m
Bağlantı çıkış kablosu (tip/ uzunluk)	H05VV-F3G4.0, 1 m
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,18 kg
Brüt ağırlık	2,42 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806
Ürün açıklaması	DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 7.4 kW, rated current: 32 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts, DK surge voltage protector module