


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7979.821**

**PDU UK, ölçümlü model**

Durum: 18.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.821 - PDU UK, ölçümlü model

Güç dağıtıcısı



## Özellikleri

Model numarası	DK 7979.821
Dizayn	19" modeli
Ürün açıklaması	BT ağ ve sunucu rafları için kompakt tasarımda üst düzey güç dağıtımı. Tasarıma bağlı olarak, enerji ölçümü ve izlemesi için geniş kapsamlı yönetim fonksiyonları ile birlikte.
Fayda	VX IT için aletsiz montaj seti Akım tasarruflu tasarım, düşük öz tüketim
Teknik özellikler	Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz) Kompakt devre kesici (16 A - Carling type)
Ürün değişikliği	Asgari sipariş miktarı 5 adet
Malzeme	Alüminyum profil, siyah eloksallı Yuvalar: plastik
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Opsiyonlar	Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir Ortam izlemesi için CMC III CAN-Bus - sensörleri bağlanabilir, maks. 16 sensör

# Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 44 mm Derinlik: 70 mm Uzunluk: 1.295 mm
Priz sayısı ve tipi	16 x BS 1363
Prizler	16 x BS 1363
Nominal akım (maks.)	13 A
Nominal güç	3 kW
Beslemeler	Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 1~
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Elektriksel bağlantı türü	UK
Direktifler	2014/30/AB sayılı EMU direktifi 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...50 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: $\geq 1.800$ mm Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: $\geq 1.800$ mm
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Ürün açıklaması	DK PDU ölçümlü, kompakt basic güç dağıtımı, faz başına enerji ölçümü dahil, ayrı ayrı devreye alınabilen çıkış yuvaları, network ara yüzü ve ekranlı ile, GUD: 44 x1295 x70 mm, 16x BS 1363

# Onaylar

---

Onaylar

TÜV

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi