

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

Fan uzatma seti

Durum: 04.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7990.000 - Fan uzatma seti VX IT, TS IT için

5503.010, 5503.020 5503.025 fan modüllerine montaj için entegre hız ayarlı fan genişletme kiti.

Özellikleri

Model numarası	SK 7990.000
Dizayn	Tavan sacsız
Ürün açıklaması	5503.xxx fan modüllerine kurulum için entegre hız kontrolörlü fan genişletme kiti.
Fayda	Bağlantı için hazır komple çözüm Hızı önceden ayarlanan enerji tasarruflu hız kontrol cihazı Dünya çapında kullanım için çok gerilimli kullanım kabiliyeti ve uluslararası onaylar
Malzeme	Plastik
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Fan Koruyucu ızgara Montaj malzemeleri dahil Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu
Hava çıkışı (çalışma noktasında)	150 m ³ /h
Nominal çalışma gerilimi	24 V (DC)
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,32 A 60 Hz'de: 0,32 A
Ölçüler	Genişlik: 119 mm Yükseklik: 25 mm Derinlik: 119 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Devir sayısı	100 %
Bilgi	Belirtilen hava gücünün 150 m ³ /sa üzerine azaltılması 25 Pa kontra basınçta
Ses seviyesi (çalışma noktasında)	44 dB(A)

Özellikleri

Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...55 °C
Nominal güç	7,7 W
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,3 kg
Brüt ağırlık	0,308 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Fan uzatma seti, hız ayarlı, 192 m ³ /h serbest hava üfleme, fan modülleri için, GYD:119x25x119 mm, RAL 9005

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------