

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.128

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 12.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.128 - Modüler pano sistemi VX25 BMW AG kurumsal standardı

BMW AG'nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. VX25 panolar, 200 mm yüksekliğinde bazalı, Technologie Montage (TMO) için.

Özellikleri

Model numarası	VX 7993.128
Ürün açıklaması	BMW AG'nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. VX25 panolar, 200 mm yüksekliğinde bazalı, Technologie Montage (TMO) için.
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	180° menteşeli kapı(lar) 8618.330 Yarı profilli silindir için monte edilmiş konfor kollu kapı(lar) 8618.250, çift dilli kilit parçası 7993.200 için monte edilmiş adaptör seti dahil Taban yüksekliği: 200 mm, ön ve arkada köşe parçaları ve taban elemanlarından 8660.02X meydana gelir, taban siperlerinin yüksekliği önde 2 x 100 mm ve arkada 1 x 200 mm Galvanizli montaj plakası ile, son ızgara deliğinin en arka konumuna montaj LED sistem aydınlatması ön üst 2500.220, 24 V, besleme 2500.410 ve monte edilmiş kapı kumanda şalteri 2500.460 ile

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Baza dâhil yükseklik	2.200 mm
Montaj plakası (G x Y)	699 mm x 1.896 mm
Kapı adeti	1
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	131.6
Brüt ağırlık	143