

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.147 Kompakt Panolar AX

Durum: 16.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.147 - Kompakt Panolar AX Volvo Cars grup standardı

Kontrol panosu olarak modifiye edilmiş, ölçüler 760 x 760 x 300 mm, entegre klavye çekmeceli.

Özellikleri

Model numarası	AX 7993.147
Ürün açıklaması	AX 1073.000 baza üzerinde kompakt pano. Yekpare kenarları kıvrık ve kaynaklı gövde, kapı ağzında çepeçevre koruyucu oluk, duvara montaj aparatları için geçmeli arka panelden meydana gelen sağlam çelik sac konstrüksiyon. Çelik sac kablo giriş plakalı pano bazası. PU köpük contalı kapı, her iki tarafta dikey delikli kapı çıtaları, koruyucu iletken bağlantılı, vidalı menteşeler. Montaj plakası: Topraklama için anahtar delikli, gofrajlı, kaynaklı halka somunlarla sabitlenmiş.
Malzeme	Çelik sac Gözetleme camı: 3,0 mm'lik tek camlı emniyet camı ile
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kapının üst kısmında, 3 mm kalınlığında sertleştirilmiş güvenlik camından (ESG) yapılmış bir gözetleme penceresi vardır, görünür alan 543 x 345 mm'dir. Gözetleme camı arkasında bir VESA montaj deliği (X198471 numaralı çizime göre bir TFT monitörünün müşteri tarafında montajı için), U-şekilli bir braket yardımıyla monte edilmiştir Gözetleme camının altında 10 adet Ø 22,5 mm'lik delik yer almaktadır Deliklerin altına entegre bir Mousepadli bir klavye çekmecesini monte edilmiştir Mousepad desteğinin üzerinde (GxY) 260 x 206 mm ölçülerinde 8 mm kalınlığında bir plastik plaka bulunur

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 760 mm Yükseklik: 760 mm Derinlik: 300 mm
Paketteki adet	1 adet
Brüt ağırlık	41.5
EAN	4028177962552