

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.164

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 07.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.164 - Modüler pano sistemi VX25 BMW AG kurumsal standardı

BMW AG'nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. 200 mm yüksekliğinde bazalı CE besleme panoları, Technologie Karosseriebau (TKB) için.

Özellikleri

Model No.	VX 7993.164
Ürün açıklaması	BMW AG'nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. 200 mm yüksekliğinde bazalı CE besleme panoları, Technologie Karosseriebau (TKB) için.
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Renk	Pano: RAL 7035 Baza: RAL 9005
Teslimat kapsamı	Sağ kapıda, monte edilmiş konfor kulpu ve çift dilli adaptör seti ile Sağa ve sola monte edilmiş yan paneller 8660.02X'e benzer 200 mm yüksekliğinde baza, dört köşe parçası, önde 100 mm yüksekliğinde iki siperlik ve sağda, solda ve arkada 200 mm yüksekliğinde siperlikten oluşur. LED sistem aydınlatması ön üst 2500.220, 24 V, besleme 2500.410 ve monte edilmiş kapı kumanda şalteri 2500.460 ile Kapılar üstten şasiye düz şerit topraklama elektrodu 2412.316 ile bağlıdır montaj plakasız Çift kanatlı kapılar, monte edilmiş 180° menteşeleri ile Sağ kapıda alttan 220 mm montajlı devre şeması gözü ve alttan 950 mm montajlı bir devre şeması tablası Taban plakasız Sol taban alanında, derine monte edilmiş bir kablo kroşe rayı, montaj noktaları: 1. ve 3. Soldan çerçeve deliği

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Baza dâhil yükseklik	2.200 mm
Kapı adeti	2
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	132.628
Brüt ağırlık	142.729
EAN	4028177960091