

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.165

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 04.09.2026 (Kaynak: www.rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.165 - Modüler pano sistemi VX25 BMW AG kurumsal standardı

BMW AG'nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. 200 mm yüksekliğinde bazalı CE besleme panoları, Technologie Karosseriebau (TKB) için.

Özellikleri

Model numarası	VX 7993.165
Ürün açıklaması	BMW AG'nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. 200 mm yüksekliğinde bazalı CE besleme panoları, Technologie Karosseriebau (TKB) için.
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Renk	Pano: RAL 7035 Baza: RAL 9005
Teslimat kapsamı	Sağ kapıda, monte edilmiş konfor kulpu ve çift dilli adaptör seti ile Sağa ve sola monte edilmiş yan paneller 8660.02X'e benzer 200 mm yüksekliğinde baza, dört köşe parçası, önde 100 mm yüksekliğinde iki siperlik ve sağda, solda ve arkada 200 mm yüksekliğinde siperlikten oluşur. LED sistem aydınlatması ön üst 2500.220, 24 V, besleme 2500.410 ve monte edilmiş kapı kumanda şalteri 2500.460 ile Kapılar üstten şasiye düz şerit topraklama elektrodu 2412.316 ile bağlıdır montaj plakasız Çift kanatlı kapılar, monte edilmiş 180° menteşeleri ile Sağ kapıda, alttan 220 mm mesafede, monte edilmiş kablolama şeması cebi ile Taban plakasız Sol taban alanında, derine monte edilmiş bir kablo kroşe rayı, montaj noktaları: 1. ve 3. Soldan çerçeve deliği

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 1.200 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Baza dâhil yükseklik	2.200 mm
Kapı adeti	2
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	173,273 kg
Brüt ağırlık	180,313 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080