

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 7993.166

Veriyolu panosu KX

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 7993.166 - Veriyolu panosu KX Spesifikasyona göre

Modül kutusu, menteşeli kapılı, gözetleme camlı ve double-bit kilitli. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Özellikleri

Model numarası	KX 7993.166
Ürün açıklaması	KX baza üzerinde BUS kutusu. Yekpare kenarları kıvrık ve kaynaklı gövde, kapı ağzında çepeçevre koruyucu oluk, duvara montaj aparatları için geçmeli arka panel, alttan menteşeli kapak, gözetleme camı, çepeçevre PU köpük conta, gövdede ve kapakta U açılı koruyucu iletken bağlantıya sahip sağlam çelik sac konstrüksiyon.
Teknik özellikler	Kapağın açılma açısı, 425 mm uzunluğunda siyah bir ip sayesinde yaklaşık 90° ile sınırlıdır.
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
Yüzey	Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	<p>Kesitli ve arka kısmına cam yapıştırılmış gözetleme delikli kapak, üstte 3 mm iki tarafı dişli çift mandallı montajlı kilit, alttan menteşeli Flanşsız gövde tabanı, yan yana üç yuva (GxD) 112,0 x 36,0 mm ile, her birinin arka tarafında 4 adet Ø 5,5 mm'lik montaj deliği ile, arka gövde kenarı, yuvaların arka kenarına kadar 35,0 mm, sol gövde kenarı, sol yuvanın sol kenarına kadar 80,0 mm, sağ gövde kenarı, sağ yuvanın sağ kenarına kadar 108,0 mm, iki adet Ø 20,5 mm'lik deliği olan diğer iki Ø arasındaki orta yuva, deliklerin merkezinden sağ gövde kenarına kadar 30,0 mm, deliklerin merkezinden arka gövde kenarına kadar 50,0 ve 80,0 mm</p> <p>Montaj plakası Montaj plakasına monte edilmiş TH 35 x 7,5 mm taşıma rayları ve ayrıca kablo kanalları Tutma ipi, siyah, uzunluk 549 mm (ambalajında, paket içeriğine dahil) Cam filmi, yapışkan, DIN A4 (ambalajında, paket içeriğine dahil)</p>
Protection category NEMA	NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 65
Ölçüler	<p>Genişlik: 600 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 155 mm</p>
Görünen yüzey	<p>Gözetleme penceresi genişliği: 487,5 mm Gözetleme penceresi yüksekliği: 190,5 mm</p>
Number hinges	2
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	9,7 kg
Brüt ağırlık	9,96 kg
Gümrük tarifesi numarası	84879059