

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.175 Kompakt Panolar AX

Durum: 21.05.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.175 - Kompakt Panolar AX BMW AG kurumsal standardı

BMW AG'nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. 24 V veya 400 V dağıtıcı olarak temel pano, boyutları 800 x 900 x 400 mm, 200 mm baza dahil, Technologie Karosseriebau (TKB) için.

Özellikleri

Model No.	AX 7993.175
Ürün açıklaması	BMW AG'nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. 24 V veya 400 V dağıtıcı olarak temel pano, boyutları 800 x 900 x 400 mm, 200 mm baza dahil, Technologie Karosseriebau (TKB) için.
Malzeme	Çelik sac
Renk	Pano: RAL 7035 Baza: RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Destek kolu sistemi için dört montaj deliğine sahip arka tavan, sızdırmaz tapalarla kapatılmıştır, iç kısımda tavan plakasının delik şeklinin altında dört M6 perçinli somunlu takviye plakası Konfor kollu kapı 2435.100, çift dilli kilit parçası dahil 2466.000 Kablo girişi için delikli, fırça şeritli bölünmüş bir taban plakası ile örtülmüş 200 mm yüksekliğinde baza 2820.082, dört köşe parçası, önde üst üste monte edilmiş 100 mm yüksekliğinde iki siperlik ve arkada 200 mm yüksekliğinde bir siperlikten oluşur. sağa ve sola 200 mm yüksekliğinde 2820.420 baza paneli monte edilmiştir Kapı, düz şerit topraklama iletkeni 2412.316 vasıtasıyla gövdenin alt topraklama noktasına bağlanır. Tavan takviyesi, gövdenin üst topraklama noktasına düz şerit topraklama iletkeni 2412.316 ile bağlanır Müşteri tarafından monte edilecek olan Lütze montaj çerçevesine bağlanması gereken, topraklama noktasına monte edilen düz şerit topraklama elektrodu 2412.316. montaj plakasız Sistem ışığı LED 2500.220 (ambalajında, paket içeriğine dahil) Sistem ışığı LED 2500.410 beslemesi için bağlantı kablosu (montajı yapılmadan yanına konuldu) Kapı konum şalteri 2500.460 (ambalajında, paket içeriğine dahil) Kapı kumanda şalterinin montajı için montaj braket 4597.000 (ambalajında, paket içeriğine dahil)
Uygulamalar	24 V dağıtıcı
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 900 mm Derinlik: 400 mm
Baza dâhil yükseklik	1.100 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	50
Brüt ağırlık	52.8
Gümrük tarifesi numarası	94032080
EAN	4028177960114