

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7993.226

## Güç dağıtıcısı 24 V DC

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7993.226 - Güç dağıtıcısı 24 V DC Spesifikasyona göre

Merkezi olmayan güç dağıtıcısı, 24 V DC besleme için. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

## Özellikleri

Model numarası	AX 7993.226
Ürün açıklaması	AX 1039.000 baza üzerinde kompakt pano. Yekpare kenarları kıvrık ve kaynaklı gövde, kapı ağzında çepeçevre koruyucu oluk, duvara montaj aparatları için geçmeli arka panelden meydana gelen sağlam çelik sac konstrüksiyon. Çelik sac kablo giriş plakalı pano bazası. PU köpük contalı kapı, her iki tarafta dikey delikli kapı çitaları, koruyucu iletken bağlantılı, vidalı menteşeler. Montaj plakası: Topraklama için anahtar delikli, gofrajlı, kaynaklı halka somunlarla sabitlenmiş.
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	180° menteşeli kapı, sağdan menteşeli, montajlı Kablo flanş plakası üzerinde 2 adet (GxD) 112 x 36 mm'lik yuva, her iki tarafta Ø 5,5 mm'lik 4'er montaj deliği ile Kablo flanş plakası üzerinde 2 adet Ø 16,5 mm'lik delik, 2 adet Ø 20,5 mm'lik delik ve bir adet Ø 25,5 mm'lik delik ile 4 duvara montaj braketi 40 mm duvar mesafesi için (ambalajında, paket içeriğine dahil) Montaj plakası altta 75 x 75 mm yatay kablo kanalı ile, 420 mm uzunluğunda, montaj plakası üstte 40 x 40 mm yatay kablo kanalı ile, 420 mm uzunluğunda, yatay kablo kanalları dikey 25 x 40, 175 mm uzunluğunda kablo kanalı ile bağlıdır. 2 montaj rayı TH35/7,5, montaj plakasına yatay olarak monte edilmiş, montaj rayı solda 107 mm uzunluğunda, sağda 437 mm uzunluğunda Plastik kulp 2577.010 VW-E1 kilidi dahil (ambalajında, paket içeriğine dahil)

# Özellikleri

Uygulamalar	ABD'deki tesisler hariç, Volkswagen Grubu'nun dünya çapındaki tesisleri için
Bilgi	<p>BV 1.09 Madde 1.1.2 uyarınca makinelere takılan tüm kilitler anahtarsız teslim edilmelidir. Tedarikçi kendi gereksinimleri için, gerekli silindir anahtarları 2532.002 sipariş numarası ile ayrıca sipariş edebilir.</p> <p>20190301 – E76083 numaralı sertifikaya göre UL sertifikası, UL tip derecelendirmeleri 1, 12 için hazırlanmıştır. Sertifika, teslimat durumundaki boş gövde ile sınırlıdır, gövdedeki açıklıklar tip derecesine göre müşteri tarafından kapatılmalıdır.</p>
NEMA koruma sınıfı	NEMA 4
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 380 mm Derinlik: 210 mm
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	94032080