

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7993.400

## Güç dağıtıcısı 400 V AC

Durum: 25.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7993.400 - Güç dağıtıcısı 400 V AC Spesifikasyona göre

Merkezi olmayan güç dağıtıcısı, 400 V AC - besleme için, DIN EN 61439'a göre test edilmiş baraya montajlı sigorta elemanları ile. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

## Özellikleri

Model numarası	AX 7993.400
Ürün açıklaması	AX 1039.000 baza üzerinde kompakt pano. Yekpare kenarları kıvrık ve kaynaklı gövde, kapı ağzında çepeçevre koruyucu oluk, duvara montaj aparatları için geçmeli arka panelden meydana gelen sağlam çelik sac konstrüksiyon. Çelik sac kablo giriş plakalı pano bazası. PU köpük contalı kapı, her iki tarafta dikey delikli kapı çitaları, koruyucu iletken bağlantılı, vidalı menteşeler. Montaj plakası: Topraklama için anahtar delikli, gofrajlı, kaynaklı halka somunlarla sabitlenmiş.
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	180° menteşeli kapı, sağdan menteşeli, montajlı Plastik kulp 2577.010 VW-E1 kilidi dahil, monte edilmiş Kablo flanş plakası üzerinde 12 adet Ø 16,5 mm'lik delik, 9 adet Ø 25,5 mm'lik delik, 2 adet Ø 32,5 mm'lik delik ve bir adet Ø 50,5 mm'lik delik, delikler kör tapalarla kapatılmıştır 5 kutuplu bara sistemi ile işlenmiş ve donatılmış montaj plakası (L1 - L3, N + PE), terminaller, bağlantı adaptörü 9612.000 ve 11 x bara emniyet elemanları 9630.005 dahil Gövde, montaj plakası ve kapı önceden kabloları çekilmiş ve PE terminal üzerinde topraklama kablosuyla topraklanmış 4 duvara montaj braketi 40 mm duvar mesafesi için (ambalajında, paket içeriğine dahil)

## Özellikleri

Bilgi	BV 1.09 Madde 1.1.2 uyarınca makinelere takılan tüm kilitler anahtarsız teslim edilmelidir. Tedarikçi kendi gereksinimleri için, gerekli silindir anahtarları 2532.002 sipariş numarası ile ayrıca sipariş edebilir.
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 56
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 380 mm Derinlik: 210 mm
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	94032080