

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.517

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 25.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.517 - Modüler pano sistemi VX25 ABD'deki tesisler için belirtilen özelliklere uygun

Bir kablolama sisteminin montajı için grup panosu, montaj plakasız 200 mm baza dahil. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Özellikleri

Model numarası	VX 7993.517
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	<p>Pano karkası Kapı(lar) Tavan sacı Arka panel Kilit: 3 mm double-bit montaj plakasız 200 mm yüksekliğinde kaide, aşağıdakilerden oluşur: 4 adet sacdan yapılmış kaide köşe parçası, ön ve arka kısımlarda kapalı kör plakalı 8660.02X, yanlarda kapalı kör plakalı 8660.043 Tavan, yan paneller ve zemin panelleri için eş potansiyel bağlantı, kontak elemanları kullanılarak montaj sırasında otomatik olarak gerçekleşir. Kapı(lar) üstten EMC düz şerit topraklama elektrodu 2412.316 ile pano çerçevesi üzerine geçmeli somun ile topraklanmıştır Konforlu tutamak 8618.240, entegre E1 kilitli, anahtarsız teslimat (ambalajında, paket içeriğine dahil) 2 zemin montaj braketi 8660.100 (ambalajında, paket içeriğine dahil) Sistem ışığı LED 2500.300, 100 V - 240 V, 1 ~, 50 Hz / 60 Hz, soketsiz, ön tarafa monte edilmiş Çelik sac kapı, tek parça kapalı, sağa doğru açılır, 180° menteşeler Galvanizli taban plakaları, üç parçalı, kablo girişi için delik ve üzerine geçirilmiş fırça şeridi ile</p>
Kapı adeti	2
Ana malzeme	Çelik sac
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Baza dâhil yükseklik	2.200 mm
Kilit modeli	3 noktalı kilit sistemi VW E1 kilitli
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	113,6 kg
Brüt ağırlık	118,6 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080