

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.806

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.806 - Modüler pano sistemi VX25 Spesifikasyona göre

Bir kablolama sisteminin montajı için grup panosu, montaj plakasız 200 mm baza dahil. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Özellikleri

Model numarası	VX 7993.806
Ürün açıklaması	Yatay ve dikey tüm kesit seviyelerinde çepeçevre 25 mm DIN yapısal deliklere sahip haddelenmiş içi boş bölümlerden oluşan sabit simetrik profil çerçevesi. Yerden tasarruf sağlayan iç kurulum için iki montaj seviyeli profiller, dikey ve yatay pano profillerine montaj için aynı şasi, dışarıdan erişilebilir montaj seviyeleri. Entegre baza takviyesi ile zemine sabit bağlantı. Sadece birkaç parça ile her yöne basit ve sağlam sıralama. 3'e bölünmüş, çıkarılabilir ve değiştirilebilir, kablo giriş plakası. Otomatik potansiyel eşitleme ile kablo giriş plakası montajı. Köpük contalı ve çubuk kilitli kapılar.
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Baza elemanları: Çelik sac
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk	Pano karkası, çatı, arka panel, kapı(lar): RAL 7035 Baza: RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	<p>Pano karkası Kapı(lar) Tavan sacı Arka panel Kilit: 3 mm double-bit montaj plakasız 200 mm yüksekliğinde kaide, aşağıdakilerden oluşur: 4 adet sacdan yapılmış kaide köşe parçası, ön ve arka kısımlarda kapalı kör plakalı 8660.02X, yanlarda kapalı kör plakalı 8660.043 Tavan, yan paneller ve zemin panelleri için eş potansiyel bağlantı, kontak elemanları kullanılarak montaj sırasında otomatik olarak gerçekleşir. Kapı(lar) üstten EMC düz şerit topraklama elektrodu 2412.316 ile pano çerçevesi üzerine geçmeli somun ile topraklanmıştır Konforlu tutamak 8618.240, entegre E1 kilitli, anahtarsız teslimat (ambalajında, paket içeriğine dahil) 2 zemin montaj braketi 8660.100 (ambalajında, paket içeriğine dahil) Sistem ışığı LED 2500.300, 100 V - 240 V, 1 ~, 50 Hz / 60 Hz, soketsiz, ön tarafa monte edilmiş Çelik sac kapı, tek parça kapalı, sağa doğru açılır, 180° menteşeler Galvanizli taban plakaları, üç parçalı, kablo girişi için delik ve üzerine geçirilmiş fırça şeridi ile</p>
Kapı adeti	1
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 05
Bilgi	<p>BV 1.09 Madde 1.1.2 uyarınca makinelere takılan tüm kilitler anahtarsız teslim edilmelidir. Tedarikçi kendi gereksinimleri için, gerekli silindirik anahtarları 2532.002 sipariş numarası ile ayrıca sipariş edebilir.</p>
Ölçüler	<p>Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm</p>
Baza dâhil yükseklik	2.200 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	83,5 kg
Brüt ağırlık	90,4 kg

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
