

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.812

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 02.08.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.812 - Modüler pano sistemi VX25 Spesifikasyona göre

Bir kablolama sisteminin montajı için grup panosu, montaj plakasız 200 mm baza dahil. İlgili markanın projeye özgü malzeme onay listelerine göre kullanım.

Özellikleri

Model No.	VX 7993.812
Ürün açıklaması	Yatay ve dikey tüm kesit seviyelerinde çepeçevre 25 mm DIN yapısal deliklere sahip haddelenmiş içi boş bölümlerden oluşan sabit simetrik profil çerçevesi. Yerden tasarruf sağlayan iç kurulum için iki montaj seviyeli profiller, dikey ve yatay pano profillerine montaj için aynı şasi, dışarıdan erişilebilir montaj seviyeleri. Entegre baza takviyesi ile zemine sabit bağlantı. Sadece birkaç parça ile her yöne basit ve sağlam sıralama. 3'e bölünmüş, çıkarılabilir ve değiştirilebilir, kablo giriş plakası. Otomatik potansiyel eşitleme ile kablo giriş plakası montajı. Köpük contalı ve çubuk kilitli kapılar.
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Baza elemanları: Çelik sac
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk	Pano karkası, çatı, arka panel, kapı(lar): RAL 7035 Baza: RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı(lar) Tavan sacı Arka panel Kilit: 3 mm double-bit montaj plakasız 200 mm yüksekliğindeki taban şunlardan oluşur: Çelik sac 4 taban köşe parçası, önde kapalı siperlik 8660.02X, yanda kapalı siperlik 8660.043, arka taban siperliği yatay bölünmüş, alt siperliğin üst kısmında delik, üst siperliğin alt kısmında kablo girişi için delik ve üzerine takılı yüksek yoğunluklu ve alev almayı engelleyen fırçalı şerit 8660.09x Tavan, yan paneller ve zemin panelleri için eş potansiyel bağlantı, kontak elemanları kullanılarak montaj sırasında otomatik olarak gerçekleşir. Kapı(lar) üstten EMC düz şerit topraklama elektrodu 2412.316 ile pano çerçevesi üzerine geçmeli somun ile topraklanmıştır Konforlu tutamak 8618.240, entegre E1 kilitli, anahtarsız teslimat (ambalajında, paket içeriğine dahil) 2 zemin montaj braketi 8660.100 (ambalajında, paket içeriğine dahil) Sistem ışığı LED 2500.300, 100 V - 240 V, 1 ~, 50 Hz / 60 Hz, soketsiz, ön tarafa monte edilmiş Çelik sac kapılar, bindirmeli, asimetric bölünmüş, solda kilitli kapı 600 mm, sağda açılır kapı 600 mm, 180° menteşeler Galvanizli taban plakaları, üç parçalı, kablo girişi için delik ve üzerine geçirilmiş fırça şeridi ile
Kapı adeti	2
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 05
Bilgi	BV 1.09 Madde 1.1.2 uyarınca makinelere takılan tüm kilitler anahtarsız teslim edilmelidir. Tedarikçi kendi gereksinimleri için, gerekli silindir anahtarları 2532.002 sipariş numarası ile ayrıca sipariş edebilir.
Ölçüler	Genişlik: 1.200 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Baza dâhil yükseklik	2.200 mm

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	146
Brüt ağırlık	158
EAN	4028177994966
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101