


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7994.350

Ayak, açık

Durum: 23.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7994.350 - Ayak, açık Mercedes-Benz Integra standardı

HVO kontrol panolarının sabit veya döndürülebilir bağlantısı için.

Özellikleri

Model numarası	CP 7994.350
Dizayn	Sabit
Ürün açıklaması	HVO kumanda panellerinin sabit veya döndürülebilir montajı için ayak.
Malzeme	Çelik
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Dikey olarak taban plakasına kaynak yapılan ayak boru profili 86 x 73 mm Ayak borusu, kablo tesisatlarını yerleştirmek için tüm yükseklik boyunca arka kısmında dikey bir açıklığa sahiptir, kapak profili No. 30007784 (Fa. K-Profile) ile kapatılmış Dikey deliğin arkasındaki dikey boruya kablo desteği için bir braket kaynakla sabitlenmiştir, ayak plakasının üst kenarından braketin alt kenarına kadar olan mesafe: 243,5 mm Topraklama cıvatası M8 x 20 mm, dikey deliğin üst alanına kaynak yapılır, üst plakanın alt kenarından topraklama cıvatasının merkezine olan mesafe: 40,0 mm Topraklama cıvatası M5 x 15 mm, dikey deliğin üst alanına kaynak yapılır, üst plakanın alt kenarından topraklama cıvatasının merkezine olan mesafe: 60,0 mm'dir Her iki topraklama cıvatası da bir topraklama etiketi ile işaretlenmiştir.
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Height pedestal tube	1.169 mm

Özellikleri

Ölçüler	Yükseklik: 1.213 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	24
Brüt ağırlık	24.5
Gümrük tarifesi numarası	73269098