

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7996.888

TE 8000 ađ dađıtım panoları

Durum: 24.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7996.888 - TE 8000 ađ dađıtım panoları

TE 8000 cam kapılı IT panosu, kişisel iç bölme büyütme için hazır.

Özellikleri

Model numarası	TE 7996.888
Dizayn	yan panelli
Fayda	Çerçevesiz En uygun erişebilirlik Demontedir ve kolay kurulur Kapı dayanađı deđiştirilebilir
Malzeme	Çelik sac Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Montaj çerçevesi: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kendinden destekli 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, derinliđi deđiştirilebilir Ön gözetleme camı, 130° menteşe, tasarım kulp ve güvenlik kilidi 3524 E dahil Arka çelik sac kapı, 130° menteşe ve 3524 E güvenlik kilidi dahil Azami boşluklu taban çerçevesi (isteđe bađlı olarak modül saclarıyla donatmak için) Kablo girişı için örtülü çıkıntı ve opsiyonel fan için tavan sacı 4 tesviye ayađı, M10 (opsiyon) 4 mesafe cıvatası, 20 mm, tavan sacını kaldırmak için (opsiyon) Yan paneller, kilitlenebilir, güvenlik kilidi 3524 E dahil
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Yükseklik birimleri	42 U

Özellikleri

19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	80 mm / 130 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	745 mm
Taşıma kapasitesi	4.000 N
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 20
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	126
Brüt ağırlık	132
EAN	4028177816725
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207