

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.306

RiMatrix S

Durum: 04.08.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.306 - RiMatrix S Standart güvenlik odası

Standartlaştırılmış bilgi işlem merkezi müşteri tarafından hazırlanmış yerde, yangın, su ve dumana karşı ek bir güvenlik sağlamak için tamamlayıcı bir koruma alanı (alan içinde alan) oluşturulur.

Özellikleri

Model No.	DK 7998.306
Ürün açıklaması	Standartlaştırılmış bilgi işlem merkezi müşteri tarafından hazırlanmış yerde, yangın, su ve dumana karşı ek bir güvenlik sağlamak için tamamlayıcı bir koruma alanı (alan içinde alan) donatılır.
Malzeme	Isıl açıdan etkin izolasyon malzemesinden yapılan elemanlar Sağlam, çelik sac kaset paneller Patentli profil teknolojisi sayesinde yenilikçi bağlantı sistemleri Sıcaklığa ve neme karşı dayanıklı contaların kullanımı Yangın koruma kapakları kullanımı Söküm ve yeniden montaj her zaman mümkündür
Teslimat kapsamı	Danışmanlık ve ROI hesaplaması Teslimat ve müşteri altyapısına entegrasyon Anahtar teslim devreye alma Dokümantasyon, eğitim, bilgilendirme Yardım hattı ve servis/servis sözleşmeleri
Net derinlik	7.220 mm
Net yükseklik	2.700 mm
Net genişlik	2.750 mm
İklimlendirme (ZUCS)	60 kW + 10 kW n+1 yedekli
Alçak gerilim ana dağıtıcı sayısı	1
PDU Basic sayısı	14
Serverracks (600x2000x1200mm)	6
Kombine edilmiş ağ/sunucu rackı (800 x 2000 x 1200 mm)	1

Özellikleri

Koruma değerleri	EN 1363 uyarınca EI 90 / DIN 4102 uyarınca F 90 yangın mukavemeti IEC 60 529'a göre toz ve su koruması IP 56 Yabancı erişime karşı koruma - Direnç sınıfı II Temel EMC koruma EN 1634-3 (DIN 18095) uyarınca duman sızdırmazlığı 3000 Nm ile darbe testi, ortak sıcaklık eğrisi üzerinden alevlendirmeden 30 dakika sonra enerji
Hırsızlık alarmı	RC 2
Design burglar protection	Evet
Design fire protection	EN 1363 uyarınca EI 90 / DIN 4102 uyarınca F 90
Nemlendirme ve nem giderme sistemi	isteğe bağlı
Oda yangın söndürme sistemi	isteğe bağlı
Design UPS	60 kW + 20 kW n+1 yedekli
Sürüm	Single 6
Ölçüler	Genişlik: 2.950 mm Yükseklik: 2.800 mm Derinlik: 7.420 mm
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	85480090
EAN	4028177702493
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207