

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009

Kompakt Bilgi İşlem Merkezleri

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - Kompakt Bilgi İşlem Merkezleri Seviye E

IT Safe MDC Level E ile ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan, sadece BT'nizin gelişimine paralel olarak büyümekle kalmayan, aynı zamanda gerektiğinde başka konumlara da taşınabilen optimize edilmiş bir ayak izine sahip bir bilgi işlem merkeziniz olur.



Özellikleri

Model numarası	DK 7999.009
Ürün açıklaması	Micro Data Center Level E (MDC Level E), önde operatör kapısı ve arkada servis kapısı bulunan modüler bir güvenlik kasasıdır. MDC Level E, standart olarak her yan alanda bir kablo girişine sahiptir ve çeşitli ölçülerde satışa sunulmaktadır.
Fayda	Erişimi zor olan yerlere kurulum mümkündür Genişletilebilirlik ve böylece IT büyüdükçe kademeli yatırım. Kullanım için hazırlanan çeşitli IT iklimlendirme çözümleri Sökülebilirlik ve yeniden monte edilebilirlik sayesinde yatırım güvenliği
Uygulamalar	IT için fiziksel tehditlere karşı yüksek koruma İhtiyaca göre olan donanım bileşenleri ile kasa, tam ve kompakt veri merkezine dönüşür.
Malzeme	Çelik sac, kaplamalı
Renk	Pano: RAL 7035 Servis kapısı: RAL 7035 Operatör kapısı: RAL 7035
Teslimat kapsamı	Operatör kapılı ve servis kapılı güvenlik kasası Her iki yan elemanda kablo girişi Her iki kapı da anahtarlı kilitli

Özellikleri

Opsiyonlar	Farklı kilit kombinasyonları Çeşitli kablo giriş sistemleri Kafa veya taban elemanında kablo girişi Çift kanatlı kapılar Seçilebilir kapı menteşeleri Altlık Yangın korumalı taşıyıcı yapı
Bilgi	Kontroller, sistem testi olarak uygulanmıştır ve test raporları ile onaylanmıştır. Talep üzerine projelendirme
Koruma değerleri	Kasa, sistem olarak kontrol edilmiştir Single Safe, tek kanatlı ve çift kanatlı kapı ve mekanik kilitli bir sistem olarak kontrol edilmiştir DIN 4102 Bölüm 2'ye göre F 90 ve EN 1363-1 ile EN 13501-2'ye göre EI 90 yangın dayanım sınıfı; 30 dakika boyunca $\Delta T < 50 K$ ve bağıl nem $< \%85$ sınır değerlerine uyum Duman koruması, DIN 18095-2: 1991-03 Hırsızlık emniyeti RC 2, aletle müdahale DIN EN 1630:2011-09 ile uyumlu RC 3; Hırsızlığa karşı koruma aracı, DIN EN 1630:2011-09 (sınırlı konfigürasyon seçenekleri)
Net ölçüler	Bileşenler için montaj yüksekliği: 47 U
Standart koruma	Yangın Yangın söndürme suyu Aşındırıcı gazlar Vandalizm Yetkisiz erişim Toz Hırsızlık
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54
Koruma türü	IP54 ile IP56 arası (konfigürasyona bağlı)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	700 kg
Brüt ağırlık	750 kg
Gümrük tarifesi numarası	83030040

Özellikleri

ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	Micro Data Center Level E. Micro Data Center Level E (MDC Level E), önde operatör kapısı ve arkada servis kapısı bulunan modüler bir güvenlik kasasıdır. MDC Level E, standart olarak her yan alanda bir kablo girişine sahiptir.