

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7999.992

Konvertör tekniđi olan dıř mekan iklimlendirmesi

Durum: 23.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7999.992 - Konvertör tekniğı olan dış mekan iklimlendirmesi Micro Data Center için

İnverter teknolojiili dış ortam iklimlendirme sistemi

Özellikleri

Model numarası	SK 7999.992
Dizayn	Bu sistem yedekli dizayn edilmiştir
Ürün açıklaması	İnverter teknolojisine sahip dış cihaz, kompresör devir sayısının ihtiyaca göre ayarlanmasını sağlar. Soğutucu gaz miktarı, elektronik genleşme valfi üzerinden ayarlanır. Soğuk madde ihtiyacına uyarlama sayesinde % 40'a kadar enerji tasarrufu sağlanır. İç cihaz (evaparatör) tarafından soğuk hava 19" düzeyinden üflenir ve arka taraftaki sıcak hava emilir. Uyarlanmış olan hafif levhalar sayesinde ilave bir verimlilik artışı elde edilir ve ısı adalarının oluşması önlenir.
Çalışma şekli	Micro Data Center için bütün klima sistemleri, kasanın iç ve dış kısmında bulunan soğutma devresi arasında hava geçirmez bir ayırım yapmak için ayrılmış üniteler halindedir. Bu, tozun ve aşındırıcı gazların girmesini önler. Kasada hava beslemesi yatay bir şekilde gerçekleşir. Sıcak hava arka alanda emilir ve soğutulan hava 19" düzeyin önüne üflenir.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Super Digital Inverter dış cihaz Kablo uzaktan kumandası DX kontrol kiti Arıza işletim saatleri devre kutusu Termostat
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 13,9 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 36 A
Remark (Dimension)	(2x)
Redundancy	Evet
Pre-Fuse (footnote)	(2x)

Özellikleri

Noise Level general min	48 dB(A)
Noise Level general max	49 dB(A)
Ölçüler	Genişlik: 900 mm Yükseklik: 795 mm Derinlik: 320 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C...43 °C
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 25 A
Ayar aralığı	-15 °C...43 °C
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	84159000
EAN	4028177654136
ECLASS 8.0	27180704