

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8084.500

TS 8 modüler pano sistemleri

Durum: 04.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8084.500 - TS 8 modüler pano sistemleri

Çelik sacdan modüler sistem TS 8, genişlik ve derinlikte simetrik profili sayesinde yerden önemli derecede tasarruf ve kolay bir iç kurulum sağlar. Her taraftan sıralanabilirlik bu sayede sağlanmış olur. Bunun yanı sıra tüm yassı parçaların otomatik eşpotansiyel kuşaklaması ve üç katlı yüzey işleme optimal güvenlik sağlar.



Özellikleri

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası | TS 8084.500 |
| Malzeme | Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm |
| Yüzey | Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |

Özellikleri

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teslimat kapsamı | Pano karkası Kapı(lar) Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir. Tavan sacı Arka panel 4 taşıma halkası Kilit: 3 mm double-bit Kablo giriş plakaları Montaj plakası 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm |
| Ölçüler | Genişlik: 1.000 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 400 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 899 mm x 1.696 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 55 |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 1 NEMA 12 |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Tip 12 |
| IK kodu | IK09 |
| Kapı adeti | 1 |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 129,58 kg |
| Brüt ağırlık | 136,4 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | TS 8 Pano GYD:1000x1800x400mm, IP 55 |

Onaylar

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Onaylar | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Sertifikalar | Yüzey |
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |
