

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8104.245

Yan panel, vidalanabilir, elik sac

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8104.245 - Yan panel, vidalanabilir, elik sac VX iin

Yan paneller, vidalanabilir, elik sac, VX iin.

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Model numarası | VX 8104.245 |
| Fayda | Klipslenebilir yan panel tutucu sayesinde zamandan tasarruflu montaj İte duran kontak elemanlı yassı para askısı ile yüksek EMC koruması ve otomatik eşpotansiyel kuşaklama Askı yardımı ile yükseklik ve derinlikte kolay konumlandırma Tek kiři ile montaj Optimal mesnet iin boyasız büyük kontak yüzeyli topraklama pimi |
| Malzeme | elik sac, 1,5 mm |
| Yüzey | Daldırma astar boyalı, dıřtan toz kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| řunlar iin uygun | Pano tipi: VX Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 400 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55 |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Tip 12 |
| Ana malzeme | elik sac |
| Paketteki adet | 2 adet |
| Net ağırlık | 19,06 kg |
| Brüt ağırlık | 19,4 kg |
| PCF/VE (beřikten kapiya) | 60,14 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF deęeri (beřikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiđine göre yaklaşık olarak hesaplanır |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Ürün açıklaması | VX Yan panel, vidalanabilir, YD: 2000x400 mm, çelik sac |

Onaylar

| | |
|-------------|--------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | PCF-declaration |