

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8106.235

Yan panel, vidalanabilir, elik sac

Durum: 03.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8106.235 - Yan panel, vidalanabilir, elik sac TS, TS IT iin

Yan duvarlar, vidalanabilir, elik sac, TS iin.

Özellikleri

Model numarası	TS 8106.235
Fayda	Topraklama giriřli pano panel tutucuları sayesinde, daha yüksek EMC koruması ve otomatik potansiyel dengeleme Askı yardımı ile kolay konumlandırma Temas yüzeyli topraklama pimi
Malzeme	elik sac, 1,5 mm
Yüzey	Daldırma astar boyalı, dıřtan toz kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Bilgi	Yassı para tutucuları isteęe baęlı olarak kabinin i veya dıř tarafına monte edilebilir Donatılabilir yüzey: Dıř ölçü – 100 mm
řunlar iin uygun	Pano tipi: TS TS IT Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Ana malzeme	elik sac
Paketteki adet	2 adet
Net aęırlık	28 kg
Brüt aęırlık	29,2 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002524

Özellikleri

ECLASS 8.0

27182101

Ürün açıklaması

TS Yan panel, YD:2000x600mm, 2'li pk

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi UK