

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8108.245

Yan panel, vidalanabilir, elik sac

Durum: 30.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8108.245 - Yan panel, vidalanabilir, çelik sac VX için

Yan paneller, vidalanabilir, çelik sac, VX için.

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Model numarası | VX 8108.245 |
| Fayda | Klipslenebilir yan panel tutucu sayesinde zamandan tasarruflu montaj İçte duran kontak elemanlı yassı parça askısı ile yüksek EMC koruması ve otomatik eşpotansiyel kuşaklama Askı yardımı ile yükseklik ve derinlikte kolay konumlandırma Tek kişi ile montaj Optimal mesnet için boyasız büyük kontak yüzeyli topraklama pimi |
| Malzeme | Çelik sac, 1,5 mm |
| Yüzey | Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: VX Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 800 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55 |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Tip 12 |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 2 adet |
| Net ağırlık | 38 kg |
| Brüt ağırlık | 38,2 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 113,32 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Ürün açıklaması | VX Yan panel, vidalanabilir, YD: 2000x800 mm, çelik sac |

Onaylar

| | |
|-------------|--------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | PCF-declaration |