

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8126.235

Yan panel, vidalanabilir, elik sac

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8126.235 - Yan panel, vidalanabilir, elik sac TS, TS IT iin

Yan duvarlar, vidalanabilir, elik sac, TS iin.

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Model numarası | TS 8126.235 |
| Fayda | Topraklama giriřli pano panel tutucuları sayesinde, daha yüksek EMC koruması ve otomatik potansiyel dengeleme Askı yardımı ile kolay konumlandırma Temas yüzeyli topraklama pimi |
| Malzeme | elik sac, 1,5 mm |
| Yüzey | Daldırma astar boyalı, dıřtan toz kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Bilgi | Yassı para tutucuları isteęe baęlı olarak kabinin i veya dıř tarafına monte edilebilir Donatılabilir yüzey: Dıř ölçü – 100 mm |
| řunlar iin uygun | Pano tipi: TS TS IT Yükseklik: 2.200 mm Derinlik: 600 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55 |
| Ana malzeme | elik sac |
| Paketteki adet | 2 adet |
| Net aęırlık | 29 kg |
| Brüt aęırlık | 32 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |

Özellikleri

ECLASS 8.0

27182101

Ürün açıklaması

TS Yan panel, YD:2200x600mm, 2'li pk