

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8168.245

Yan panel, vidalanabilir, elik sac

Durum: 13.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8168.245 - Yan panel, vidalanabilir, elik sac VX iin

Yan paneller, vidalanabilir, elik sac, VX iin.

zellikleri

Model numarası	VX 8168.245
Fayda	Klipslenebilir yan panel tutucu sayesinde zamandan tasarruflu montaj İte duran kontak elemanlı yassı para askısı ile yksek EMC koruması ve otomatik espotansiyel kuaklama Askı yardımı ile ykseklik ve derinlikte kolay konumlandırma Tek kiři ile montaj Optimal mesnet iin boyasız byk kontak yzeyli topraklama pimi
Malzeme	elik sac, 1,5 mm
Yzey	Daldırma astar boyalı, dıřtan toz kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
řunlar iin uygun	Pano tipi: VX Ykseklik: = 1.600 mm Derinlik: = 800 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Ana malzeme	elik sac
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	30,3 kg
Brt ağırlık	30,8 kg
PCF/VE (beřikten kapiya)	93,87 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında aıklama	Kategori B: PCF deęeri (beřikten kapiya), rn ağırlığı ve kendi bildirdiđine gre yaklařık olarak hesaplanır

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Ürün açıklaması	VX Side panel, screw-fastened, for HD: 1600x800 mm, sheet steel

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	PCF-declaration