

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8186.245

Yan panel, vidalanabilir, elik sac

Durum: 13.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8186.245 - Yan panel, vidalanabilir, elik sac VX iin

Yan paneller, vidalanabilir, elik sac, VX iin.

Özellikleri

Model numarası	VX 8186.245
Fayda	Klipslenebilir yan panel tutucu sayesinde zamandan tasarruflu montaj İte duran kontak elemanlı yassı para askısı ile yüksek EMC koruması ve otomatik eşpotansiyel kuşaklama Askı yardımı ile yükseklik ve derinlikte kolay konumlandırma Tek kiři ile montaj Optimal mesnet iin boyasız büyük kontak yüzeyli topraklama pimi
Malzeme	elik sac, 1,5 mm
Yüzey	Daldırma astar boyalı, dıřtan toz kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
řunlar iin uygun	Pano tipi: VX Yükseklik: = 1.800 mm Derinlik: = 600 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Ana malzeme	elik sac
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	25,8 kg
Brüt ağırlık	26,2 kg
PCF/VE (beřikten kapiya)	78,58 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF deęeri (beřikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiđine göre yaklaşık olarak hesaplanır

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Ürün açıklaması	VX Yan panel, vidalanabilir, YD: 1800x600 mm, çelik sac

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	PCF-declaration