

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8410.000

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 06.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8410.000 - Modüler pano sistemi VX25 Elektronik panosu

19" yapı grupları ve 19" raflar için ideal: Ön tarafta 19" adaptör profilleri, ön çerçeve, arka kapı, tavan sacı ve bölmeli taban sacları ile



Özellikleri

| | |
|----------------|---|
| Model numarası | VX 8410.000 |
| Malzeme | Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Ön çerçeve: Çinko pres döküm köşe parçalı çekme alüminyum profiller Arka kapı: Çelik sac, 2,0 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Adaptör profilleri 19": Çelik sac, 2 mm |
| Yüzey | Pano karkası: Daldırma astar boyalı Çatı ve arka kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı Ön çerçeve: toz kaplamalı Taban sacları: Çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |

Özellikleri

| | |
|-----------------------------------|---|
| Teslimat kapsamı | Pano karkası Ön çerçeve (sağda menteşeli, solda mıknatıslı kilitler ile tutulur) Arka kapı (Sağda menteşeli, sol tarafa da takılabilir) Tavan sacı Kablo giriş plakaları Adaptör profili 19", ön |
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 600 mm |
| Bileşenler için montaj yüksekliği | 33 U |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 55,3 kg |
| Brüt ağırlık | 58 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 142,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | VX Elektronik pano, GYD: 600x1600x600 mm, çelik sac, menteşeli ön çerçeve, 19" adaptör profilleri, arka tarafta tek kapılı |

Onaylar

| | |
|--------------|-------|
| Sertifikalar | Yüzey |
|--------------|-------|