

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8410.000

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 17.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8410.000 - Modüler pano sistemi VX25 Elektronik panosu

19" yapı grupları ve 19" raflar için ideal: Ön tarafta 19" adaptör profilleri, ön çerçeve, arka kapı, tavan sacı ve bölmeli taban sacları ile



Özellikleri

Model numarası	VX 8410.000
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Ön çerçeve: Çinko pres döküm köşe parçalı çekme alüminyum profiller Arka kapı: Çelik sac, 2,0 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Adaptör profilleri 19": Çelik sac, 2 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Çatı ve arka kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı Ön çerçeve: toz kaplamalı Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Pano karkası Ön çerçeve (sağda menteşeli, solda mıknatıslı kilitler ile tutulur) Arka kapı (Sağda menteşeli, sol tarafa da takılabilir) Tavan sacı Kablo giriş plakaları Adaptör profili 19", ön
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 600 mm
Bileşenler için montaj yüksekliği	33 U
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	55,3 kg
Brüt ağırlık	58 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	142,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	VX Elektronik pano, GYD: 600x1600x600 mm, çelik sac, menteşeli ön çerçeve, 19" adaptör profilleri, arka tarafta tek kapılı

Onaylar

Sertifikalar	Yüzey
--------------	-------