

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8450.680

TS 8 modüler pano sistemleri

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8450.680 - TS 8 modüler pano sistemleri IP 66/ NEMA 4X

TS 8 modüler sistemleri, 1.4301, (AISI 304) numara paslanmaz çelik malzemedendir, montaj plakası dahil. Koruma sınıfı IP 66, NEMA 4X yerine getirilir.

Özellikleri

Model numarası	TS 8450.680
Malzeme	Kabin karkası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Tavan: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Taban: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano karkası ve taban sacları: Çıplak Kapı, çatı ve arka panel: dışı fırçalanmış, kum kalınlığı 400 Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Tavan Zemin, kapalı Arka panel Montaj plakası 4 taşıma halkası Kilit: 3 mm double-bit 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm Yan panellerin IP 66 üzerine donatılması için aksesuar kiti Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri
Kapı adedi	1
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 66

Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 NEMA 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12
IK kodu	IK09
Bilgi	Malzeme sertliđi nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Montaj plakası (G x Y)	699 mm x 1.896 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	121,1 kg
Brüt ağırlık	128,9 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	TS 8 Pano,1.4301, GYD:800x2000x600mm,IP 66,Nema4X

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas C-UL DNV-GL
---------	----------------------------------

Onaylar

Açıklamalar

Üreticinin bildirimi

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK