

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8450.680

TS 8 modüler pano sistemleri

Durum: 04.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8450.680 - TS 8 modüler pano sistemleri IP 66/ NEMA 4X

TS 8 modüler sistemleri, 1.4301, (AISI 304) numara paslanmaz çelik malzemeden, montaj plakası dahil. Koruma sınıfı IP 66, NEMA 4X yerine getirilir.

Özellikleri

Model numarası	TS 8450.680
Malzeme	Kabin karkası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Tavan: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış Taban: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano karkası ve taban sacları: Çıplak Kapı, çatı ve arka panel: dışı fırçalanmış, kum kalınlığı 400 Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Tavan Zemin, kapalı Arka panel Montaj plakası 4 taşıma halkası Kilit: 3 mm double-bit 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm Yan panellerin IP 66 üzerine donatılması için aksesuar kiti Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri
Kapı adeti	1
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 66

Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi

Tip 1
Type 3R
Type 4
NEMA 12

Protection category NEMA

NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12

IK kodu

IK09

Bilgi

Malzeme sertliđi nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.

Ana malzeme

Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)

Ölçüler

Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm

Montaj plakası (G x Y)

699 mm x 1.896 mm

Paketteki adet

1 adet

Net ağırlık

121,1 kg

Brüt ağırlık

128,9 kg

Gümrük tarifesi numarası

94032080

ECLASS 8.0

27180101

Ürün açıklaması

TS 8 Pano,1.4301, GYD:800x2000x600mm,IP 66,Nema4X

Onaylar

Onaylar

Bureau Veritas
C-UL
DNV-GL

Onaylar

Açıklamalar

Üreticinin bildirimi

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK