

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8485.510

TS 8 modüler pano sistemleri

Durum: 28.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8485.510 - TS 8 modüler pano sistemleri

Çelik sacdan modüler sistem TS 8, genişlik ve derinlikte simetrik profili sayesinde yerden önemli derecede tasarruf ve kolay bir iç kurulum sağlar. Her taraftan sıralanabilirlik bu sayede sağlanmış olur. Bunun yanı sıra tüm yassı parçaların otomatik eşpotansiyel kuşaklaması ve üç katlı yüzey işleme optimal güvenlik sağlar.



Özellikleri

Model numarası	TS 8485.510
Malzeme	Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı(lar) Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir. Tavan sacı Arka panel 4 taşıma halkası Kilit: 3 mm double-bit
Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 500 mm

Özellikleri

EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55, yan paneller ve taban sacları ile bağlantılı
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12, yan paneller ve taban sacları ile bağlantılı
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
IK kodu	IK09
Kapı adeti	1
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	49,02 kg
Brüt ağırlık	51,6 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	TS 8 Pano GYD:400x1800x500mm, IP 55, mnt plksız

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Üreticinin bildirim Uygunluk bildirim Uygunluk bildirim UK