

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8609.040 Bölücü panel

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8609.040 - Bölücü panel TS için

Pano hücrelerini birbirinden ayrı olarak izole etmek için. Bölücü panel, çerçeve sisteminin simetrisi sayesinde arka tarafa da takılabilir.



Özellikleri

Model numarası	TS 8609.040
Ürün açıklaması	Pano hücrelerini birbirinden ayrı olarak izole etmek için. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı. Dolap çerçevesinin simetriği nedeniyle bölücü paneller boyutlar uygun olduğu sürece arka tarafa da monte edilebilirler.
Uygulamalar	Köşelerde ve yanlarda yarı yükseklikte bulunan çentikler, bölücü panel monte edildiğinde bile, açısız birleştirme aparatlarının kullanımına imkan verir.
Malzeme	Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS 8 Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 400 mm
Montaj seçenekleri	Montaj, dış tarafta bulunan montaj yüzeyine gerçekleştirilir Bu iç yüzeyin başka işlemler için kullanılmasına olanak verir
Montaj talimatı	Bölme duvar, arkaya da monte edilebilir. Böylece örneğin frekans konvertörleri ısı aktarımı için soğutma gövdeleri dışa gelecek şekilde bir bölme duvara monte edilebilir ve bir kapama kapağı üzerinden korunabilir/kaplanabilir.

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	8,471 kg
Brüt ağırlık	8,905 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182102
Ürün açıklaması	TS Bölücü panel YD:2000x400mm