

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8609.080 Bölücü panel

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8609.080 - Bölücü panel TS için

Pano hücrelerini birbirinden ayrı olarak izole etmek için. Bölücü panel, çerçeve sisteminin simetrisi sayesinde arka tarafa da takılabilir.



Özellikleri

| | |
|--------------------|--|
| Model numarası | TS 8609.080 |
| Ürün açıklaması | Pano hücrelerini birbirinden ayrı olarak izole etmek için. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı. Dolap çerçevesinin simetriği nedeniyle bölücü paneller boyutlar uygun olduğu sürece arka tarafa da monte edilebilirler. |
| Uygulamalar | Köşelerde ve yanlarda yarı yükseklikte bulunan çentikler, bölücü panel monte edildiğinde bile, açılabilir birleştirme aparatlarının kullanımına imkan verir. |
| Malzeme | Çelik sac, 1,5 mm |
| Yüzey | Çinko kaplama |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: TS 8 Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 800 mm |
| Montaj seçenekleri | Montaj, dış tarafta bulunan montaj yüzeyine gerçekleştirilir Bu iç yüzeyin başka işlemler için kullanılmasına olanak verir |
| Montaj talimatı | Bölme duvar, arkaya da monte edilebilir. Böylece örneğin frekans konvertörleri ısı aktarımı için soğutma gövdeleri dışa gelecek şekilde bir bölme duvara monte edilebilir ve bir kapama kapağı üzerinden korunabilir/kaplanabilir. |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 54 |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 17,683 kg |
| Brüt ağırlık | 18,61 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182102 |
| Ürün açıklaması | TS Bölücü panel YD:2000x800mm |