

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8609.100

Modül plakaları için bölücü panel

Durum: 02.04.2016 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8609.100 - Modül plakaları için bölücü panel TS için

Konnektörler veya kablo girişleri, bara sistemleri girişleri ve diğer ekipmanlara ait modül plakaları için montaj yuvaları mevcuttur.



Özellikleri

Model numarası	TS 8609.100
Ürün açıklaması	Konnektörler veya kablo girişleri, bara sistemleri girişleri ve diğer ekipmanlara ait modül plakaları için montaj yuvaları mevcuttur. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı. Dolap çerçevesinin simetriği nedeniyle bölücü paneller boyutlar uygun olduğu sürece arka tarafa da monte edilebilirler.
Fayda	Daha fazla seçenek: Bir bölücü duvarın yuvaları özel olarak 16 ya da 24 kutuplu konnektörler, kablo girişleri için modül plakaları ya da kapalı modül plakaları ile donatılmıştır. Daha hızlı montaj: Normalde mümkün olan toplam konnektör yuvasının sadece bir kısmı kullanılır. Yeni bölücü panel tekniği ile bunları tek tek kapatmaya gerek yoktur. Kapalı modül plakası kullanılır. Avantaj: daha az plaka, daha az vida, daha az montaj işlemi.
Uygulamalar	Köşelerde ve yanlarda yarı yükseklikte bulunan çentikler, bölücü panel monte edildiğinde bile, açılabilir birleştirme aparatlarının kullanımına imkan verir.

Özellikleri

Malzeme	Çelik sac, 2,0 mm
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Modül plakalarının montajı için sabitleme malzemeleri ve M5 x 12 mm alyan civatalar dahil.
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS Yükseklik: = 1.800 mm Derinlik: = 500 mm
Montaj seçenekleri	Montaj, dış tarafta bulunan montaj yüzeyine gerçekleştirilir Bu iç yüzeyin başka işlemler için kullanılmasına olanak verir
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6,477 kg
Brüt ağırlık	6,818 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182102
Ürün açıklaması	TS Bölücü panel, kesikli 9'lu, YD:1800x500mm