

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8609.204 Bölücü panel

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8609.204 - Bölücü panel VX için

Pano hücrelerini birbirinden ayrı olarak izole etmek için. Bölücü panel, çerçeve sisteminin simetrisi sayesinde arka tarafa da takılabilir. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı.

## Özellikleri

Model numarası	VX 8609.204
Ürün açıklaması	Pano hücrelerini birbirinden ayrı olarak izole etmek için. Bölücü panel, çerçeve sisteminin simetrisi sayesinde arka tarafa da takılabilir. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı.
Fayda	Bölme duvar, arkaya da monte edilebilir. Böylece örneğin frekans konvertörleri ısı aktarımı için soğutma gövdeleri dışa gelecek şekilde bir bölme duvara monte edilebilir ve bir kapama kapağı üzerinden korunabilir/kaplanabilir.
Malzeme	Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 500 mm
Montaj seçenekleri	Montaj, dış tarafta bulunan montaj yüzeyine gerçekleştirilir Bu iç yüzeyin başka işlemler için kullanılmasına olanak verir
Montaj talimatı	Bir bölücü panel ile birlikte yerleştirmek için, iç ara bağlantı elemanı 8617500 veya dış ara bağlantı elemanı 8617502 gereklidir
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	9,5 kg
Brüt ağırlık	10,75 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002525

# Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27182102

---

Ürün açıklaması

VX bölme duvar, YD: 2000x500 mm