

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.220

Kapılı kapama kapağı

Durum: 11.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.220 - Kapılı kapama kapağı VX için

Kapılı kapak, konnektör bağlantılarının ve diğer donanımların korunması ve gizlenmesi için

Özellikleri

Model numarası	VX 8609.220
Fayda	Konnektör bağlantılarının veya diğer donanımların korunması ve gizlenmesi için İsteğe bağlı olarak üstten ya da alttan kablo girişi
Malzeme	Kapak: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Yüzey	Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kapak Kol kilitli ve double bit kilit göbekli kapı 2 baza kapatma plakası, üst ve alt için
Ölçüler	Genişlik: 202,7 mm Yükseklik: 1.998 mm Derinlik: 499 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 500 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55 VX serisi panolarla birlikte
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12 (VX, VX IT serisi panolarla birlikte)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	44 kg
Brüt ağırlık	45 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	114,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Ürün açıklaması	VX Kapaklı koruyucu, YD: 2000x500 mm