

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8609.230

## Kapılı kapama kapağı

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8609.230 - Kapılı kapama kapağı VX için

Kapılı kapak, konnektör bağlantılarının ve diğer donanımların korunması ve gizlenmesi için

## Özellikleri

Model numarası	VX 8609.230
Fayda	Konnektör bağlantılarının veya diğer donanımların korunması ve gizlenmesi için İsteğe bağlı olarak üstten ya da alttan kablo girişi
Malzeme	Kapak: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Yüzey	Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kapak Kol kilitli ve double bit kilit göbekli kapı 2 baza kapatma plakası, üst ve alt için
Ölçüler	Genişlik: 202,7 mm Yükseklik: 1.998 mm Derinlik: 599 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 600 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55 VX serisi panolarla birlikte
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12 (VX, VX IT serisi panolarla birlikte)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	48,5 kg
Brüt ağırlık	50,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	124,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır

# Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Ürün açıklaması	VX Kapaklı koruyucu, YD: 2000x600 mm