

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.605 Gözetleme camı

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.605 - Gözetleme camı TS, TS IT, VX SE için

Çelik sac kapı veya arka panel yerine.



## Özellikleri

Model numarası	TS 8610.605
Ürün açıklaması	Çelik sac kapı veya arka panel yerine.
Malzeme	Çerçeve: Çekme alüminyum profil Köşe parçaları: Çinko pres döküm Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Toz boyalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Köşe parçaları: RAL 7035 Gözetleme camı (iç kısma basılı film): RAL 9005
Teslimat kapsamı	Emniyet camlı gözetleme kapı çerçeveleri Double bit göbekli kilit kolu 180° menteşe (4 parça)
Görünen yüzey	Gözetleme penceresi genişliği: 460 mm Gözetleme penceresi yüksekliği: 1.840 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği	1.840 mm
Montaj talimatı	Arka panel yerine montajda kilit parçaları gerekir

# Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS TS IT VX SE Genişlik: = 600 mm Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	10,5 kg
Brüt ağırlık	12,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Ürün açıklaması	TS 8 Kapı, camlı, standart kollu, GY:600x2000mm