

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.885 Gözetleme camı

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.885 - Gözetleme camı TS, TS IT, VX SE için

Çelik sac kapı veya arka panel yerine.



Özellikleri

Model numarası	TS 8610.885
Ürün açıklaması	Çelik sac kapı veya arka panel yerine.
Malzeme	Çerçeve: Çekme alüminyum profil Köşe parçaları: Çinko pres döküm Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Toz boyalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Köşe parçaları: RAL 7035 Gözetleme camı (iç kısma basılı film): RAL 9005
Teslimat kapsamı	Emniyet camlı gözetleme kapı çerçeveleri Double bit göbekli kilit kolu 180° menteşe (4 parça)
Görünen yüzey	Gözetleme penceresi genişliği: 660 mm Gözetleme penceresi yüksekliği: 1.640 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği	1.640 mm
Montaj talimatı	Arka panel yerine montajda kilit parçaları gerekir

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS TS IT VX SE Genişlik: = 800 mm Yükseklik: = 1.800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	14,77 kg
Brüt ağırlık	15,6 kg
Gümrük tarifesi numarası	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Ürün açıklaması	TS 8 Kapı, camlı, standart kollu, GY:800x1800mm