

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.140

TS montaj rayı 17 x 73 mm

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.140 - TS montaj rayı 17 x 73 mm

Çok amaçlı çerçeve imalatı veya kısmi montaj için. Montaj yuvalarına takın ve sabitleyin.



Özellikleri

Model numarası	TS 8612.140
Dizayn	Dış montaj seviyesi için
Ürün açıklaması	Çok amaçlı çerçeve imalatı veya kısmi montaj için. Montaj yuvalarına takın ve sabitleyin.
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj vidaları dahil
Uzunluk	340 mm
Montaj seçenekleri	Dikey TS, VX SE kabin profilinde, iç montaj düzeyinde, çevre boyunca dikey ofsetli Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine TP'de ray üzerinden iç eklenti için, genişlikte, iç montaj düzlemi için TS, VX SE içindeki komponent raflarının güvenli ve kolay konumlandırılması için montaj seti
Montaj talimatı	TP'ye montajda ray iç kurulum için gereklidir
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX SE TP PC IW Genişlik/derinlik: 400 mm
Paketteki adet	4 adet

Özellikleri

Net ağırlık	1,4 kg
Brüt ağırlık	1,46 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	6,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	TS Montaj rayı, 17x73mm, dış, G/D:400mm TS,4'lü pk