


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.100

Montaj rayı 23 x 64 mm

Durum: 25.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.100 - Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde deęişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.



Özellikleri

Model numarası	VX 8617.100
Ürün açıklaması	Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde deęişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.
Fayda	Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir Dört tarafta sistem delikleri Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
VX SE montaj seçenekleri	In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX montaj seçenekleri	In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	300 mm genişlik/yükseklikteki muhafazada, zemin uzatma rayı ile birlikte

Özellikleri

VX baza montaj seçenekleri	300 mm genişlik/derinliğe sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri Taban köşe parçalarına monte edildiğinde baza genişliği/derinliği 400 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 300 mm
Şunlar için uygun	Baza sistemi VX
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	1,08 kg
Brüt ağırlık	1,118 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	5,72
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	VX sistem rayı 23 x 64 mm, iç montaj düzlemi için, G/Y/D: 300 mm

Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------